




Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G boîtier PrismaSeT PrismaSeT P unité fonctionnelle PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 boîtier
Type de plastron	Découpe Modulaire
Produit installé	Acti 9 : fixe appareil modulaire Multi 9 : fixe appareil modulaire Vigilohm : IM20 Vigilohm : IM20H ComPacT : fixe INS100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS125 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS40 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS63 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation Vigilohm : IM10 Vigilohm : IM10H
Description des pôles	1 x3P: rail modulaire support: INS100 vertical installation 1 x4P: rail modulaire support: INS100 vertical installation 1 x3P: rail modulaire support: INS125 vertical installation 1 x4P: rail modulaire support: INS125 vertical installation 1 x3P: rail modulaire support: INS160 vertical installation 1 x4P: rail modulaire support: INS160 vertical installation 1 x3P: rail modulaire support: INS40 vertical installation 1 x4P: rail modulaire support: INS40 vertical installation 1 x3P: rail modulaire support: INS63 vertical installation 1 x4P: rail modulaire support: INS63 vertical installation

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Coffret Pack - largeur 555 mm Coffret Pack - largeur 600 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Pas de 9 mm	48
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Nombre de modules verticaux (50 mm)	4

Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de la surface	Mat Texturé
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	200 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	0,72 kg

Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Vigilohm 4 4 600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4 600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4 600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4 600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4 600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4 600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4 600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4 600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4 600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4 600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4 600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4 600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4 600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4 600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4 600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4 600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4 600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4 600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4 600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4 600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4 600 mm PrismaSeT G armoire Acti 9 appareil modulaire fixe 48 direct 4 600 mm PrismaSeT G coffret Acti 9 appareil modulaire fixe 48 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Acti 9 appareil modulaire fixe 48 direct 4 600 mm PrismaSeT G armoire Multi 9 appareil modulaire fixe 48 direct 4 600 mm PrismaSeT G coffret Multi 9 appareil modulaire fixe 48 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Multi 9 appareil modulaire fixe 48 direct 4 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack Multi 9 appareil modulaire fixe 48 direct 6

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes