





Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G boîtier PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Type de plastron	Modulaire Découpe
Produit installé	ComPacT : fixe INS100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS125 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation Acti 9 : fixe C120 sans protection différentielle - contrôle : par maneton TeSys : fixe GV3 Acti 9 : fixe iC120 sans protection différentielle - contrôle : par maneton Multi 9 : fixe NG125 sans protection différentielle - contrôle : par maneton Multi 9 : fixe NG125 NA - contrôle : par maneton ComPacT : fixe NG160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT : fixe NG160 NA sans protection différentielle - contrôle : par maneton TeSys : fixe TeSys U - horizontal installation Acti 9 : fixe C120 avec protection différentielle - contrôle : par maneton Acti 9 : fixe iC120 avec protection différentielle - contrôle : par maneton Multi 9 : fixe NG125 avec protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT : fixe NG160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT : fixe NSXm sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSXm avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation

Description des pôles	1 x3P: rail modulaire support: INS100 vertical installation 1 x4P: rail modulaire support: INS100 vertical installation 1 x3P: rail modulaire support: INS125 vertical installation 1 x4P: rail modulaire support: INS125 vertical installation 1 x3P: rail modulaire support: INS160 vertical installation 1 x4P: rail modulaire support: INS160 vertical installation 1 x3P: rail modulaire support: C120 1 x4P: rail modulaire support: C120 7 x3P: rail modulaire support: GV3 1 x3P: rail modulaire support: iC120 1 x4P: rail modulaire support: iC120 1 x3P: rail modulaire support: NG125 1 x4P: rail modulaire support: NG125 1 x3P: rail modulaire support: NG125 NA 1 x4P: rail modulaire support: NG125 NA 1 x3P: rail modulaire support: NG160 1 x4P: rail modulaire support: NG160 1 x3P: rail modulaire support: NG160 NA 1 x4P: rail modulaire support: NG160 NA 9 x3P: rail modulaire support: TeSys U horizontal installation 1 x3P ou 4P: rail modulaire support: NSXm vertical installation 5 x3P: platine de montage support: NSXm vertical installation 4 x4P: platine de montage support: NSXm vertical installation 4 x3P ou 4P: platine de montage support: NSXm vertical installation
Position de montage	Verticale

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Coffret Pack - largeur 555 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Pas de 9 mm	48
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Nombre de modules verticaux (50 mm)	5
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de la surface	Texturé Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	250 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	0,92 kg

600 mm PrismaSeT G armoire Acti 9 C120 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret Acti 9 C120 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire Acti 9 C120 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret Acti 9 C120 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Acti 9 C120 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Acti 9 C120 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire TeSys GV3 fixe 3P 7 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret TeSys GV3 fixe 3P 7 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule TeSys GV3 fixe 3P 7 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire Multi 9 NG125 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret Multi 9 NG125 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire Multi 9 NG125 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret Multi 9 NG125 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Multi 9 NG125 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Multi 9 NG125 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire Multi 9 NG125 NA fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret Multi 9 NG125 NA fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire Multi 9 NG125 NA fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret Multi 9 NG125 NA fixe par maneton 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Multi 9 NG125 NA fixe par maneton 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Multi 9 NG125 NA fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NG160 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NG160 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NG160 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NG160 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NG160 sans fixe par maneton

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes