



### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G conduit PrismaSeT PrismaSeT P cellule PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 conduit
Type de plastron	Découpe
Produit installé	ComPacT : fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation EasyPact : fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation EasyPact : fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation EasyPact : fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation EasyPact : fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : plug-in NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : plug-in NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : plug-in NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - vertical installation ComPacT : fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - vertical installation ComPacT : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : plug-in NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : plug-in NSX250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : plug-in NSX250 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - vertical installation ComPacT : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - vertical installation

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Description des pôles	1 x4P: platine de montage support: NSX100 à 160 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NSX250 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: CVS100...160 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: CVS100...160 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: CVS250 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: CVS250 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: NSX100 à 160 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: NSX250 vertical installation
Position de montage	Verticale

## Complémentaires

Description du coffret/armoire	Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm Gaine cellule - largeur 400 mm profondeur 400 mm Coffret Pack - largeur 300 mm
Position du raccordement	Raccord avant Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	9
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de la surface	Texturé Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	450 mm
Largeur	300 mm
Poids du produit	0,96 kg





## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes