



### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G boîtier PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Type de plastron	Découpe
Produit installé	Fupact : fixe ISFT100N - contrôle : poignée de porte-fusibles - vertical installation
Description des pôles	6 x3P: jeu de barres support: ISFT100N vertical installation 8 x3P: platine de montage support: ISFT100N vertical installation
Position de montage	Horizontale

### Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm
Position du raccordement	Connexion arrière Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	8
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de la surface	Mat Texturé
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	400 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	1,64 kg
Unité fonctionnelle	600 mm PrismaSeT G armoire Fupact ISFT100N fixe poignée de porte-fusibles vertical 3P 6 connexion de fond sur jeu de barres 8 600 mm Prisma G coffret Fupact ISFT100N fixe poignée de porte-fusibles vertical 3P 6 connexion de fond sur jeu de barres 8 600 mm Prisma G armoire Fupact ISFT100N fixe poignée de porte-fusibles vertical 3P 8 direct 8 600 mm Prisma G coffret Fupact ISFT100N fixe poignée de porte-fusibles vertical 3P 8 direct 8 650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact ISFT100N fixe poignée de porte-fusibles vertical 3P 8 direct 8 650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact ISFT100N fixe poignée de porte-fusibles vertical 3P 6 connexion de fond sur jeu de barres 8

### Environnement

Degré de protection (IP)	IP30
--------------------------	------

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes