



Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G PrismaSeT G Active
Nom de l'appareil	TP
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT G TP platine de montage
Description d'installation	Cellule - largeur 600 mm Cellule - largeur 600 mm profondeur 200 mm Cellule - largeur 850 mm profondeur 200 mm
Installation du coffret	En saillie
Emplacement de montage	Avant supérieur et inférieur du boîtier
Type de châssis plein	Dédié
Type de rail	Modulaire Rail DIN symétrique réglable
Produit installé	Fixe avec protection différentielle - vertical installation
Description des pôles	1 x3P ou 4P: montage sur panneau borniers vertical installation
Condition d'utilisation du serre-câble	-20-70 °C (8m de haut) lorsque l'installation de l'appareil est en vertical
Nombre de modules verticaux	8 module(s) : borniers intégrée protection différentielle , peigne de raccordement dans 600 mm large2 armoires (câble venant de amont et aval de coffret) 8 module(s) : borniers intégrée protection différentielle , peigne de raccordement dans 850 mm large3 armoires + gaine (câble venant de amont et aval de coffret)
Normes	CEI 61439-2
Certifications du produit	CEI

Complémentaires

Mode de raccordement	4 bornes à vis borniers interrupteur
Entrée de câble	Amont et aval 0...70 mm devant le cadre de support
Matière	Sur les trous de montage :acier inoxydable
Traitement de protection	Aucun
Largeur	470 mm
Hauteur	224 mm
Profondeur	61 mm
Poids du produit	2 kg
Quantité du lot	1 kit

Environnement

Degré de protection IP	> IP31 0...50 °C conforme à CEI 61439-2
Tenue aux chocs IK	IK10 conforme à CEI 60947
Robustesse mécanique	Protection IK 25 à 55 °C, HR 95 % - - 20...55 °C se conformer à CEI 61439-2

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes