



### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G boîtier PrismaSeT PrismaSeT P unité fonctionnelle
Description d'installation	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 400 mm profondeur 400 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Gaine cellule - largeur 300 mm profondeur 400 mm
Type de châssis plein	Pleine
Produit installé	Interface homme-tableau : HSI
Nombre de modules verticaux	3 module(s) : HSI dans 600 mm largearmoire 3 module(s) : HSI dans 600 mm largecoffret 3 module(s) : HSI dans 650 mm largecellule 3 module(s) : HSI dans 300 mm largegaine cellule 3 module(s) : HSI dans 400 mm largecellule
Normes	CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA

### Complémentaires

Matière	Plastique
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	101 mm
Hauteur	150 mm
Profondeur	15 mm
Poids du produit	0,042 kg
Unité fonctionnelle	600 mm PrismaSeT G armoire interface homme-tableau HSI 4 3 600 mm PrismaSeT G coffret interface homme-tableau HSI 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule interface homme-tableau HSI 4 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P gaine cellule interface homme-tableau HSI 4 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule interface homme-tableau HSI 4 3

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

---

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC	Oui

---