



Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Alimentation de l'appareil
Nom du produit	Linergy FM
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G boîtier PrismaSeT PrismaSeT P boîtier PrismaSeT Prisma PH boîtier
Accessoires associés	Enveloppes Spacial
Degré de protection (IP)	IPxx B

Complémentaires

Support de montage	Face arrière rainurée Rail DIN Face arrière pleine
Mode d'installation	Par vis Encliquetable
Produit installé	Appareil modulaire
Description des pôles	1P + N
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA
[Ui] tension assignée d'isolement	750 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ie] courant assigné d'emploi	200 A
[In] courant assigné d'emploi	200 A à 40 °C
[Ipk] courant assigné de crête admissible	20 kA
I ² t à l'enclenchement	6700000 A ² .s
Mode de raccordement	Alimentation : cosse sertie 50 mm ² Alimentation : barres flexibles, 20 x 3 mm Distribution : barrettes de raccordement à connexion rapide (phase) , 12 x4... 10 mm ² (souple) Distribution : barrettes de raccordement à connexion rapide (phase) , 12 x4... 10 mm ² (rigide) Distribution : barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre) , 18 x4... 10 mm ² (souple) Distribution : barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre) , 18 x4... 10 mm ² (rigide)
Pas de 9 mm	48
Nombre total de modules de 18 mm	24
Poids du produit	1,02 kg
Couleur	Gris anthracite (RAL 7016)

Environnement

Normes	CEI 61439-1, coffret intérieur CEI 61439-2, coffret intérieur CEI 60947-7-1
Certifications du produit	ASTA

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes