



### Principales

Gamme	Linergy
Type de produit ou équipement	Répartiteur
Nom du produit	Linergy DX
Compatibilité de gamme	Prisma PrismaSeT Pragma
Accessoires associés	Enveloppes Special
Degré de protection (IP)	IPxx B

### Complémentaires

Emplacement du raccordement	Haut
Support de montage	Rail DIN
Description des pôles	4P
[Ue] tension assignée d'emploi	440 V CA
[Ui] tension d'isolement	500 V CA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV
[Ie] courant assigné d'emploi	63 A à 40 °C
[In] courant assigné d'emploi	63 A à 40 °C
Mode de raccordement	Alimentation: borne du type à cage16 mm <sup>2</sup> (souple) Alimentation: borne du type à cage25 mm <sup>2</sup> (rigide) Distribution: borne à ressort (phase) , 12 x2,5...6 mm <sup>2</sup> (souple) Distribution: borne à ressort (phase) , 12 x2,5...6 mm <sup>2</sup> (rigide) Distribution: borne à ressort (neutre) , 12 x2,5...6 mm <sup>2</sup> (souple) Distribution: borne à ressort (neutre) , 12 x2,5...6 mm <sup>2</sup> (rigide)
Pas de 9 mm	8
Nombre total de modules de 18 mm	4
Poids du produit	0,29 kg

### Environnement

Degré de pollution	3
Tenue au fil incandescent	960 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Normes	CEI 60947-7-1 CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,5 cm
Largeur de l'emballage 1	7,5 cm
Longueur de l'emballage 1	10,5 cm
Poids de l'emballage 1	328,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	30
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm

Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	10,148 kg

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------