

Principales

Gamme	Linery
Gamme de produit	Linery
Type de produit ou équipement	Raccordement flexible
Nom du produit	Linery DX
Nom du produit	PrismaSeT PrismaSeT G boîtier PrismaSeT PrismaSeT P boîtier PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 boîtier Linery Linery DX répartiteur
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de distribution de courant
Normes	CEI 61439-2, coffret intérieur CEI 61439-1, coffret intérieur
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Raccordement appareil-armoire	Linery DX répartiteur
Description d'installation	Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm Cellule - largeur 650 mm Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 800 mm Coffret Pack - largeur 555 mm Coffret Pack - largeur 600 mm
Produit installé	Multi 9: fixe NG125 sans protection différentielle - contrôle : par maneton Multi 9: fixe NG125 avec protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT: fixe INS40 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation ComPacT: fixe INS63 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation ComPacT: fixe INS100 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation ComPacT: fixe INS125 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation ComPacT: fixe INS160 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation Acti 9: fixe iC120 avec protection différentielle - contrôle : par maneton Acti 9: fixe iC120 sans protection différentielle - contrôle : par maneton Multi 9: fixe NG125 NA - contrôle : par maneton ComPacT: fixe NG160 NA sans protection différentielle - contrôle : par maneton Acti 9: fixe C120 avec protection différentielle - contrôle : par maneton Acti 9: fixe C120 sans protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT: fixe NG160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT: fixe NG160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT: fixe NSXm sans protection différentielle - contrôle : par maneton vertical installation ComPacT: fixe NSXm avec protection différentielle - contrôle : par maneton vertical installation
Conditions d'utilisation	Connecteur additionnel nécessaire pour INS40...160 (à commander séparément)
[Ie] courant assigné d'emploi	125 A
Longueur	240 mm
Poids du produit	0,52 kg

Durabilité de l'offre

BVB	Accepté
Règlementation REACh	Déclaration REACh
REACh sans SVHC	Oui
Directive UE RoHS	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	Oui
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS Pour La Chine
Communication environnementale	Profil Environnemental Du Produit
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Sans PVC	Oui
Reprise	No