



### Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Jeu de barres
Nom du produit	Linergy BW
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier PrismaSeT (PrismaSeT P) boîtier
Degré de protection (IP)	IPxx B
Description du jeu de barre	Barre isolée
Quantité du lot	Lot de 1

### Complémentaires

Description des pôles	3P
Direction de l'installation	Vertical, position de fonctionnement : arrière
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm Coffret Pack
[Ui] tension d'isolement	500 V CA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ie] courant assigné d'emploi	125 A
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	8,5 kA (1s)
[Ipk] courant assigné de crête admissible	20 kA
I <sup>2</sup> t à l'enclenchement	72250 kA <sup>2</sup> .s
Courant admissible	125 A
Longueur	450 mm
Hauteur	85 mm
Profondeur	35 mm
Poids du produit	1,2 kg
Type de connexion avec le jeu de barres	Trou fileté
Pas de raccordement	Raccordement tous les 25 mm

### Environnement

Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASTA

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,3 cm
Largeur de l'emballage 1	11,6 cm
Longueur de l'emballage 1	55,0 cm
Poids de l'emballage 1	1,192 kg
Type d'emballage 2	P12

Nb produits dans l'emballage 2	36
Hauteur de l'emballage 2	24,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	54,5 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------