



Principales

Gamme	Linery
Gamme de produit	Linery
Type de produit ou équipement	Jeu de barres
Nom du produit	Linery BW
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G boîtier PrismaSeT PrismaSeT P boîtier
Degré de protection (IP)	IPxx B
Description du jeu de barre	Barre isolée
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires


Description des pôles	4P
Direction de l'installation	Vertical, position de fonctionnement : arrière
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm
[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V CA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ie] courant assigné d'emploi	630 A
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	25 kA (1s)
[Ipk] courant assigné de crête admissible	52,5 kA
I ² t à l'enclenchement	625000 kA ² .s
Courant admissible	630 A
Longueur	1400 mm
Hauteur	85 mm
Profondeur	80 mm
Poids du produit	17,56 kg
Type de connexion avec le jeu de barres	Trou fileté
Pas de raccordement	Raccordement tous les 25 mm

Environnement

Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Robustesse mécanique	Essais sismiques - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui