



### Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Jeu de barres
Nom du produit	Linergy BS
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G boîtier PrismaSeT PrismaSeT P boîtier
Description du jeu de barre	Barre plate
Quantité du lot	Lot de 4

### Complémentaires

Direction de l'installation	Vertical, position de fonctionnement : arrière
Description d'installation	Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm
[Ie] courant assigné d'emploi	630 A à 35 °C
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	25 kA (1s) pour 4 supports
[Ipk] courant assigné de crête admissible	55 kA
Section du jeu de barre	32 x 8 mm
Longueur	1400 mm
Largeur	32 mm
Profondeur	8 mm
Poids du produit	12,54 kg
Couleur	Naturel
Type de connexion avec le jeu de barres	Trou fileté
Pas de raccordement	Raccordement tous les 25 mm

### Environnement

Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

---

Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

---