



Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Support de jeu de barre
Nom du produit	Linergy BS
Compatibilité de gamme	Linergy Linergy BS jeu de barres PrismaSeT PrismaSeT G boîtier

Complémentaires

Raccordement appareil-armoire	Linergy BS latéral jeu de barres
Description d'installation	Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm
Courant admissible	160 A - section du jeu de barre : 15 x 5 mm 250 A - section du jeu de barre : 20 x 5 mm 400 A - section du jeu de barre : 32 x 5 mm 630 A - section du jeu de barre : 32 x 8 mm
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	10 KA (1s) à 160 A pour 450 mm entre centres 20 KA (1s) à 400 A pour 300 mm entre centres 13 KA (1s) à 250 A pour 450 mm entre centres 15 KA (1s) à 400 A pour 450 mm entre centres 15 KA (1s) à 630 A pour 450 mm entre centres 20 KA (1s) à 630 A pour 300 mm entre centres 25 KA (0.6 s) à 400 A pour 300 mm entre centres 25 KA (1s) à 630 A pour 300 mm entre centres
Quantité du lot	Lot de 1
Poids du produit	0,2 kg

Environnement

Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC	Oui
