



Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Porte
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G boîtier
Équipement fournis	Porte Poignée Serrure à clé (clé 405) Autre verrouillage et insert à commander séparément 2 charnière
Type de porte	Opaque
Degré de protection IP	IP43 avec porte, auvent et joint IP43 IP30 sans porte IP40 avec porte IP41 avec porte et auvent

Complémentaires

Description d'installation	Coffret - largeur 600 mm Coffret d'extension - largeur 600 mm
Sens d'ouverture de la porte	Réversible
Nombre de verrous	2
Angle d'ouverture de porte	130 °
Nombre de modules verticaux (50 mm)	21
Matière du coffret	Poignée :polyamide Plaque de finition :feuille d'acier traité
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	1080 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	36 mm
Poids du produit	6,92 kg
Finition de la surface	Texturé Mat
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK08 conforming to EN/CEI 62262
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC	Oui