



### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Porte
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G conduit
Équipement fournis	Porte Poignée Serrure à clé (clé 405) Autre verrouillage et insert à commander séparément 3 charnière
Type de porte	Transparent
Degré de protection IP	IP43 avec porte, auvent et joint IP43 IP30 sans porte IP40 avec porte IP41 avec porte et auvent

### Complémentaires

Description d'installation	Gaine d'armoire - largeur 300 mm
Sens d'ouverture de la porte	Réversible
Nombre de verrous	3
Angle d'ouverture de porte	130 °
Nombre de modules verticaux (50 mm)	33
Matière du coffret	Poignée: polyamide Verre Plaque de finition: feuille d'acier traité
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	1830 mm
Largeur	300 mm
Profondeur	36 mm
Poids du produit	7,12 kg
Matière	Verre
Finition de la surface	Mat Texturé
Couleur	Blanc (RAL 9003)

### Environnement

Tenue aux chocs IK	IK08 conforme à EN/CEI 62262
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Yes

Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises