




Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Porte Panneau arrière
Application	Distribution électrique basse tension
Type de coffret	Coffret fonctionnel livré sous forme de kit
Équipement fournis	1 x porte pour coffret
Informations complémentaires	Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre
Type de plaque frontale	Sans
Nombre de modules verticaux (50 mm)	7
Nombre de modules de 18 mm par rangée	10

Complémentaires

[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V
[In] courant assigné d'emploi	630 A à 40 °C se conformer à CEI 61439-2
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Lisse Mat
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	300 mm
Hauteur	450 mm
Profondeur	260 mm
Poids du produit	8,82 kg
Quantité du lot	Lot de 1

Environnement

Degré de protection IP	IP55 avec porte
Tenue aux chocs IK	IK10 avec porte se conformer à EN/CEI 62262
Robustesse mécanique	Essais sismiques - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises