



### Principales

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Gamme                                      | PrismaSeT              |
| Type de produit ou équipement              | Porte                  |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'enveloppe |
| Compatibilité de gamme                     | PrismaSeT S            |

### Complémentaires

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Installation du coffret        | En saillie                      |
| Numéro de clé                  | Nombre à indiquer               |
| Type de porte                  | Pleine                          |
| Destination du produit         | Gouttière                       |
| Nombre de rangées horizontales | 6                               |
| Poids du produit               | 4,300 kg                        |
| Matière du coffret             | Métal                           |
| Largeur                        | 248 mm                          |
| Hauteur                        | 1096 mm                         |
| Profondeur                     | 48,4 mm                         |
| Couleur                        | Blanc (RAL 9003)                |
| Segment de marché              | Résidentiel<br>Petits bâtiments |

### Environnement

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Degré de protection IP                 | IP41        |
| Tenue aux chocs IK                     | IK08        |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...60 °C |

### Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                |
| Régulation REACh                    | <a href="#">Déclaration REACh</a>                                                                    |
| Sans SVHC REACh                     | Oui                                                                                                  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                  |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                    |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                 |
| Présence d'halogènes                | Produit sans halogènes                                                                               |