



Principales

Gamme de produit	Multi 9
Type de produit ou équipement	Contact double signal défaut ou ouvert/fermé
Nom de l'appareil	SD + OF
Composition de contacts de signalisation	2 "OF"
Courant nominal	3 A at 415 V, CA 50/60 Hz 6 A at <= 240 V, CA 50/60 Hz
[Uc] tension circuit de commande	240...415 V CA 50/60 Hz 24...130 V CC
Pas de 9 mm	1

Complémentaires

[Ui] tension d'isolement	500 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Non
Hauteur	90 mm
Largeur	9 mm
Profondeur	73,5 mm
Poids du produit	0,038 kg
Mode de raccordement	Borne de serrage (bas) 1 câble(s) 2,5 mm ² (AWG 14) - rigide Borne de serrage (bas) 2 câble(s) 1,5 mm ² (AWG 16) - rigide
Longueur de dénudage des fils	9 mm pour bas connexion
Couple de serrage	1 N.m bas

Environnement

Normes	EN/CEI 60947-5-1 EN 62019-2
Certifications du produit	UR UL CCC PCT CSA
Température ambiante de fonctionnement	-25...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,2 cm
Largeur de l'emballage 1	7,8 cm
Longueur de l'emballage 1	9,4 cm
Poids de l'emballage 1	46 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	8,7 cm

Largeur de l'emballage 2	10 cm
Longueur de l'emballage 2	26,5 cm
Poids de l'emballage 2	615 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	108
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	6,028 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------