



Principales

Gamme de produit	Multi 9
Type de produit ou équipement	Déclencheur à minimum de tension
Nom de l'appareil	MN
[Uc] tension circuit de commande	115 V CA 400 Hz 48 V cc
Type de commande	Standard
Pas de 9 mm	2

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Multi 9 Multi 9 C60 C60BP Multi 9 Multi 9 C60 C60BPR Multi 9 Multi 9 C60 C60SP Multi 9 Multi 9 GFP GFP Multi 9 Multi 9 C60H-DC C60H-DC
Indication de tension	Indicateur d'action
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Haut : OUI
Hauteur	82,5 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	68 mm
Poids du produit	0,066 kg
Mode de raccordement	Borne de serrage (bas) - 1 câble(s) 2,5 mm ² (AWG 14) - rigide Borne de serrage (bas) - 2 câble(s) 1,5 mm ² (AWG 16) - rigide
Longueur de dénudage des fils	9 mm for bas connection
Couple de serrage	1 N.m bas

Environnement

Normes	EN 60947-2 EN/CEI 60947-1
Certifications du produit	UR[RETURN]PCT[RETURN]CSA[RETURN]UL
Degré de pollution	3
Température ambiante de fonctionnement	-25...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie