



Principales

Gamme de produit	Modicon
Type de produit ou équipement	Switch Ethernet TCP/IP non managé
Concept	Transparent Ready
Protocole de communication	Ethernet TCP/IP
Port Ethernet	10/100BASE-TX - 4 port(s) câble cuivre 100BASE-FX - 1 port(s) fibre optique
Nombre maximum de switchs en cascade	Illimité

Complémentaires

Type de connexion intégrée	RJ45 blindée câble cuivre Duplex SC fibre optique
Support de transmission	Câble à paire blindée torsadée CAT 5E pour câble cuivre Fibre optique multimode pour fibre optique
Distance maximale entre les appareils	100 m câble cuivre
Longueur de fibre optique	4 Km 62,5/125 µm 5 km 50/125 µm
Atténuation	0...11 DB (62,2/125 µm) 0...8 dB (50/125 µm)
Tension de service (Us)	12...24 V
Limites de la tension d'alimentation	9,6...32 V CC SELV
Puissance consommée en W	2,4 W
Raccordement électrique	Connecteur débrochable 3 voies alimentation
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Marquage	CE UL RCM
Signalisation locale	Pouralimentation puissance 1 LED (vert) Pourvitesse des données (ETH LINK) 1 DEL par canal (jaune) Pourétat de liaison 1 DEL en double couleur (vert/jaune)
Système câblage Ethernet	Switchs TF
Largeur	26 mm
Hauteur	102 mm
Profondeur	79 mm
Poids du produit	0,13 kg

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...60 °C
Humidité relative	10...95 % sans condensation
Degré de protection (IP)	IP30
Règlement Européen	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique
Normes	UL 61010-2-201 EN/CEI 61131-2
Certifications du produit	CE[RETURN]UL[RETURN]RCM

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.