Fiche produit
Caractéristiques

METSECT5CC008
PowerLogic - Transformateur d'intensité - DIN 75/5A - câble <21mm

Principales

Gamme	PowerLogic
Nom du produit	CT
Type de produit ou équipement	Transformateur de courant
Courant secondaire	5 A
Classe de précision	Classe 1 à 1,5 VA Classe 3 à 2,5 VA
Courant nominal (In)	75 A

Complémentaires

Type de transformateur de courant	Tropicalisé pour câble
Rapport transformateur de courant	75/5
[Ith] courant thermique conventionnel	4,5 kA
Courant dynamique admissible	2,5 Ith
Facteur de sûreté maximal	5
[Ue] tension assignée d'emploi	< 720 V CA 50/60 Hz
[Ui] tension d'isolement	3 kV
Mode d'installation	Encliquetable Par vis
Support de montage	Rail DIN Platine de montage
Largeur	Extérieur: 44 mm
Hauteur	Extérieur: 65 mm
Profondeur	Cadre : 30 mm Total : 37 mm
Diamètre	21 mm
Poids du produit	0,19 kg
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	3 kV
Classe d'isolation électrique	Classe B
Diamètre extérieur du câble	21 mm
Plombage	Avec

Environnement

Normes	CEI 61869-2 VDE 0414
Certifications du produit	CE[RETURN]EAC
Degré de protection IP	IP20
Humidité relative	0…95 %
Température ambiante de fonctionnement	-25…60 °C

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.