



## Principales

Gamme	PowerLogic
Nom du produit	CT
Type de produit ou équipement	Transformateur de courant
Courant secondaire	5 A
Classe de précision	Classe 0,5 à 15 VA Classe 1 à 20 VA
Courant nominal (In)	1250 A

## Complémentaires

Type de transformateur de courant	Tropicalisé pour barre
Rapport transformateur de courant	1250/5
[Ith] courant thermique conventionnel	60 kA
Courant dynamique admissible	2,5 Ith
Facteur de sûreté maximal	5
[Ue] tension assignée d'emploi	< 720 V CA 50/60 Hz
[Ui] tension d'isolement	3 kV
Mode d'installation	Vis de verrouillage isolée
Support de montage	Jeu de barres
Largeur	Extérieur: 90 mm Intérieur: 65 mm
Hauteur	Extérieur: 94 mm Intérieur: 32 mm
Profondeur	Cadre : 40 mm Total : 87 mm
Poids du produit	0,636 kg
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	3 kV
Classe d'isolation électrique	Classe B
Ouverture des barres	65 x 32
Plombage	Avec

## Environnement

Normes	CEI 61869-2 VDE 0414
Certifications du produit	EAC[RETURN]CE
Degré de protection IP	IP20
Humidité relative	0...95 %
Température ambiante de fonctionnement	-25...50 °C

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.