



Principales

Gamme	PowerLogic
Nom du produit	CT
Type de produit ou équipement	Transformateur de courant
Courant secondaire	5 A
Classe de précision	Classe 0,5 à 2,5 VA
Courant nominal (In)	750 A

Complémentaires

Type de transformateur de courant	Standard pour barre Noyau fendu
Rapport transformateur de courant	750/5
[Ith] courant thermique conventionnel	750 A
Facteur de sûreté maximal	5
Courant admissible	45000 A pendant 1 s
[Ue] tension assignée d'emploi	< 720 V 50 Hz
[Ui] tension d'isolement	3 kV
Mode d'installation	Par vis
Support de montage	Rail DIN Fixé sur une surface avec des vis
Largeur	Extérieur: 155 mm Intérieur: 85 mm
Hauteur	Extérieur: 198,15 mm Intérieur: 125 mm
Profondeur	58 mm
Classe d'isolation électrique	Classe E
Ouverture des barres	80 x 120

Environnement

Normes	VDE 0414 DIN 42600-2 DIN EN 61869-1 DIN EN 61869-2
Température ambiante de fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante de stockage	-25...70 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine

Information sur les exemptions RoHS	
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.