



Principales

Gamme	PowerLogic
Nom du produit	CT
Type de produit ou équipement	Transformateur de courant
Courant secondaire	5 A
Classe de précision	Classe 0,5 à 12 VA Classe 1 à 15 VA
Courant nominal (In)	600 A

Complémentaires

Type de transformateur de courant	Tropicalisé pour barre et câble
Rapport transformateur de courant	600/5
[Ith] courant thermique conventionnel	36 kA
Courant dynamique admissible	2,5 Ith
Facteur de sûreté maximal	5
[Ue] tension assignée d'emploi	< 720 V CA 50/60 Hz
[Ui] tension d'isolement	3 kV
Mode d'installation	Par vis Encliquetable Vis de verrouillage isolée
Support de montage	Rail DIN Platine de montage Jeu de barres
Largeur	Extérieur: 70 mm Intérieur: 41 mm
Hauteur	Extérieur: 95 mm Intérieur: 41 mm
Profondeur	Cadre : 45 mm Total : 65 mm
Diamètre	32 mm
Poids du produit	0,449 kg
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	3 kV
Classe d'isolation électrique	Classe B
Diamètre extérieur du câble	32 mm
Ouverture des barres	32,5 x 20,5 25,5 x 25,5 40,5 x 10,5
Plombage	Sans

Environnement

Normes	VDE 0414 CEI 61869-2
Certifications du produit	CE[RETURN]EAC
Degré de protection IP	IP20
Humidité relative	0...95 %
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.