



Principales

Gamme	Acti9
Nom du produit	Acti9 SBI
Type de produit ou équipement	Sectionneur fusible
Nom de l'appareil	SBI
Description des pôles	2P

Complémentaires

[In] courant assigné d'emploi	10 A 16 A 20 A 25 A 32 A 12 A 40 A 50 A
Type de fusible	AM GG
Taille du fusible	14 x 51 mm
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Verrouillages optionnels	Non cadenassable
Pas de 9 mm	6
Hauteur	107 mm
Largeur	53 mm
Profondeur	70 mm
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier1 câble(s) 2,5...25 mm ² rigide Borniers à vis-étrier1 câble(s) 2,5...25 mm ² souple
Couple de serrage	3,5 N.m

Environnement

Normes	CEI EN 60947-3
Degré de pollution	3
Température ambiante de fonctionnement	-20...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.