



Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 MP
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Boîtier modulaire
Nombre de modules 18mm par rangée	8
Nombre de rangées horizontales	1
Type de porte	Translucide
Largeur	Paroi: 198 mm Extérieur: 222 mm
Hauteur	Paroi: 228 mm Extérieur: 252 mm
Profondeur	Extérieur : 18 mm Paroi : 80 mm Total : 98 mm

Complémentaires

Installation du coffret	Encastré
Pas de 9 mm	16
Nombre total de modules de 18 mm	8
[In] courant assigné d'emploi	63 A
Type de rail	Rail asymétrique 35 mm
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Entrée de câble	Trous prédécoupés
Type de bornier	Terre
Nombre de borniers	1 terre (vissé) avec 8 départs
Départs du bornier répartiteur	1 x 16 mm ² pour terre 3 x 6 mm ² pour terre 4 x 10 mm ² pour terre
Matière du coffret	Partie arrière : techno plastique Porte : techno plastique Face avant : techno plastique
Profondeur interne	76 mm
Couleur	Face avant: blanc (RAL 9003) Porte: translucide

Environnement

Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-3 CEI 60670-1 CEI 60670-24
Labels qualité	IMQ
Tenue au feu	Porte : 650 °C Face avant : 750 °C Partie arrière : 850 °C
Degré de protection IP	IP40
Tenue aux chocs IK	IK07
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises Profil de circularité