



Principales

Gamme	Merten
Nom du produit	Mécanismes Merten
Type de produit ou équipement	Contrôle du volet
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Par vis et griffes
Commande	Enjolveur
Type de technologie	Électromécanique
Nombre de touches	2
Type de commande	Commutateur
Fonction interrupteur	À 1 pôle
Type de verrouillage	Électrique et mécanique
Tension assignée de service (Us)	250 V
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Courant assigné d'emploi	10 AX
Degré de protection (IP)	IP20
Largeur	71 mm
Hauteur	71 mm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Cradle to Cradle	Argent
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Yes
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.