



Principales

Gamme	Merten
Compatibilité de gamme	PlusLink
Type de produit ou équipement	Détecteur de présence
Présentation du produit	Produit complet
Nuance de la couleur	Blanc polaire (RAL 9010)

Complémentaires

Application	Éclairage
Type de technologie	Électronique
Montage de l'appareil	Montage plafond
Mode de fixation	Par vis et griffes
Matière	Thermoplastique
Finition de la surface	Brillant
Description des contacts	1 "F"
Tension assignée de service (Us)	220/230 V
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Courant assigné d'emploi	10 AX
Zone de détection de présence	Rayon de 7 m
Angle de détection	360°
Réglage de l'intensité lumineuse	10...1000 lx
Plage de temporisation	10 s...30 min
Hauteur de montage	2,5 m
Degré de protection (IP)	IP20

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.