



Principales

Gamme de produit	Mureva Styl
Type de produit ou équipement	Bouton-poussoir à clé d'urgence
Présentation du produit	Mécanisme
Nuance de la couleur	Bouton-poussoir : rouge Plaque de finition : jaune

Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie Encastré
Type de technologie	Électromécanique
Type de serrure	455
Courant assigné d'emploi	3 A
[Ue] tension assignée d'emploi	240 V CA
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Mode de fixation	Par vis
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	80 mm
Résistance aux produits chimiques et détergents	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Labels qualité	EAC CE
Degré de protection (IP)	IP55
Tenue aux chocs (IK)	IK08
Tenue à la flamme	Auto-extinguible 650 °C conforming to CEI 60695-2-1
Température ambiante de fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante de stockage	-25...55 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui