



Principales

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Gamme de produit | Mureva Styl |
| Type de produit ou équipement | Boîte de protection |
| Compatibilité de gamme | Altira adaptateur de fixation |
| Nuance de la couleur | Gris (RAL 7016) |

Complémentaires

| | |
|---|---|
| Montage de l'appareil | Encastré Saillie |
| Type de plaque | Couvercle |
| Conditions d'utilisation | Intérieur/extérieur |
| Matière | Polypropylène Plastique |
| Longueur | 71 mm |
| Hauteur | 29 mm |
| Largeur | 71 mm |
| Résistance aux produits chimiques et détergents | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |

Environnement

| | |
|--|---|
| Degré de protection (IP) | IP55 |
| Tenue aux chocs (IK) | IK06 |
| Tenue à la flamme | Auto-extinguible 650 °C conforming to CEI 60695-2-1 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -5...40 °C |
| Température ambiante de stockage | -25...55 °C |

Durabilité de l'offre

| | |
|-----------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Sustainable packaging | Yes |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
