



Principales

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Gamme de produit | Mureva Styl |
| Type de produit ou équipement | Sortie de câble |
| Compatibilité de gamme | Mureva Styl |




Complémentaires

| | |
|---|---|
| Montage de l'appareil | Saillie Encastré |
| Nombre de modules | 1 module |
| Nombre de câbles | 3 |
| Section de câble maximale | 2,5 mm ² |
| Entrée câble | Accès facile aux vanes |
| Conditions d'utilisation | Intérieur/extérieur |
| Nuance de la couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Longueur | 71 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Largeur | 71 mm |
| Résistance aux produits chimiques et détergents | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |

Environnement

| | |
|--------------------------|------|
| Labels qualité | CE |
| Degré de protection (IP) | IP55 |
| Tenue aux chocs (IK) | IK08 |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACh |  Déclaration REACh |
| Directive RoHS UE | Conforme aux dérogations |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine |  Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS |  Oui |