Fiche produit
Caractéristiques

MUR39067
Mureva Styl - Interrupteur temporisé LED - saillie - IP55 - IK08 - blanc

Principales

Gamme de produit	Mureva Styl
Type de produit ou équipement	Temporisateur
Présentation du produit	Produit complet
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie
Type de technologie	Électromécanique
[Us] tension d'alimentation	230 V CA 50/60 Hz
Charges admissibles	10 A résistive cos phi = 1 6 A inductive cos phi = 0,6
Temporisation	2 minutes 2…14 minutes
Courant assigné d'emploi	10 A
Type de commande	Bouton rotatif
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Matière	SEBS Polypropylène ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Mode de fixation	Par vis
Entrée de câble	Accès facile aux vannes (diamètre : 6…20 mm
Hauteur	80 mm
Largeur	80 mm
Profondeur	76 mm
Résistance aux produits chimiques et détergents	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Labels qualité	EAC CE
Degré de protection (IP)	IP55
Tenue aux chocs (IK)	IK08
Tenue à la flamme	Auto-extinguible 650 °C conforming to CEI 60695-2-1
Normes	EN 60669-2-1
Température ambiante de fonctionnement	-5…40 °C
Température ambiante de stockage	-25…55 °C

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui