Fiche produit
Caractéristiques

NBES0303
NetBotz Door Switch Sensors (2) for an APC Rack - 12 ft.

Présentation

Présentation	Capteur universel de contrôle des accès aux baies NetShelter SX.
Lead time	Généralement expédié sous 2 semaines

Principales

Type de produit ou équipement	Capteur
Gamme de produit	Netbotz
Equipement inclus	Attache-câbles
Accessoires associés	Capteur 4 - 20 mA Module capteur rack 150 Module à capteurs de la salle 155 Module à capteurs 120 Module caméra usb netbotz Pelco IP110-CHV9

Généralités

Résolution de l'afficheur	Jusqu'à 640x480
Type de Connexion de Capteur Externe	Témoin d'alarme 1 Mini-din PS/2
Capteurs universels supportés	Contact porte Humidité Fumée Température
Nombre de ports de capteur universel	2
Nombre de modules à capteurs pris en charge	0
Nombre de capteurs universels pris en charge	0
Capteur d'Humidité	10…90 % +/- 5 % sans condensation RH
Nombre de caméras prises en charge	4 for en réseau 4
Gamme de Capteur de Température	1,6...48,8 °C: +/- 1 °C 35...120 °F:

Physique

Hauteur	1,9 cm
Largeur	14,6 cm
Profondeur	18,7 cm
Poids du produit	0,37 kg
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Sortie

Nombre de ports	0

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0…45 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0…95 %
Température ambiante de stockage	-15…65 °C
Altitude de stockage	0,00…15240,00 m
Humidité relative de stockage	0…95 %

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.