



Principales

Gamme	Actassi
Type de produit ou équipement	Rail de distribution de puissance
Application	Polyvalent
Description standard de la prise	Avec contact de terre
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de distribution de courant
Configuration des pôles de la prise	2P+T avec obturateurs
Quantité du lot	Lot de 1
Couleur	Aluminium

Complémentaires

Composition de l'appareil	1 rail éléments de fixation
Position de la prise de terre	Prise orientée à 35°
Nombre de prises d'alimentation	10
Courant nominal (In)	16 A
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA
Type de commande	Vert DEL commutateur
Support de montage	Amont
Mode de fixation	Par crochets
Matière	Polyamide 6 avec 30 % de fibre de verre
Finition de la surface	Anodisé
Raccordement électrique	3 m cordon d'alimentation 3 x 1,5 mm ² HO5VV-F3G1.5
Largeur	968 mm
Profondeur	44 mm

Environnement

Tenue au feu	850 °C
Labels qualité	UTE
Normes	NBN C 61-112-1 CEI 60884 NFC 61-314

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises