



Principales

Gamme	ClimaSys
Produit	ClimaSys CA
Application	Renforcé pour l'extérieur
Compatibilité de gamme	ClimaSys ClimaSys CV ventilateur Spacial Spacial SFHD Spacial Spacial S3HD Thalassa Thalassa PHD
Certification	UL conforming to UL 94 CE conforming to ENV 1630
Type de produit ou équipement	Grille de sortie
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de gestion thermique
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Système de Ventilation ClimaSys
Emplacement de montage	Côtés de l'enveloppe
Position de montage	Vertical
Mode de fixation	Par vis
Composition de l'appareil	1 cadre du support 1 pièce externe 4 vis 1 filtre synthétique standard G3

Complémentaires

Matière	Acier Polyamide 6 Acier inoxydable
Couleur	Pièce externe : gris (RAL 7035) Partie interne : vert (Pantone 355C)
Finition de surface	Poudre époxy-polyester
Dimensions de la découpe	223 x 223 mm
Hauteur	Externe: 315 mm
Largeur	Externe: 300 mm
Profondeur	Externe : 60 mm
Degré de protection IP	IP55 (à l'extérieur)

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises