



Principales

Gamme	Spacial
Type de produit ou équipement	Presse-étoupe
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de gestion de câbles
Compatibilité de gamme	Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3X
Emplacement de montage	Partie supérieure de l'enveloppe Partie inférieure de l'enveloppe
Entrée de câble	Presse-étoupe M25
Composition de l'appareil	1 passe-câbles 1 écrou de blocage 1 joint
Quantité du lot	Lot de 4
Matière	Joint :CR (chloroprène) Corps :acier inoxydable AISI 304L

Complémentaires

Couleur	Gris
Mode de fixation	Vissé Par écrou
Hauteur	35,5 mm
Poids du produit	0,025 kg

Environnement

Certifications du produit	VDE
Tenue à la flamme	V2 se conformer à UL 94
Température de fonctionnement	-20...100 °C permanent -40...150 °C intermittent
Degré de protection IP	IP68 se conformer à CEI 60529 5 bar, 30 min

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui