



Principales

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CR
Type de produit ou équipement	Résistance chauffante
Plage de puissance	50 W
Tension d'entrée	110 à 250 V% CA 50/60 Hz
Raccordement électrique	4 bornes à vis 2,5 mm ²

Complémentaires

Position de montage	Verticale
Température ambiante de fonctionnement	-40...70 °C
Degré de protection (IP)	IP20
Classe d'isolation électrique	Classe II
Certifications du produit	UL[RETURN]VDE
Matière	Corps :aluminium extrudé Couvercle :plastique
Hauteur	Externe: 110 mm
Largeur	Externe: 60 mm
Profondeur	Externe : 90 mm
Conditions d'utilisation	Une protection électrique est nécessaire Enveloppe étanche Les résistances doivent être installés avec un contrôleur thermique
Mode de fixation	Par clips
Support de montage	Rail DIN 35 mm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.