



Principales

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CR
Type de produit ou équipement	Résistance chauffante ultrafine
Plage de puissance	12 W
Tension d'entrée	240 V CA 50/60 Hz
Raccordement électrique	Sur plage longueur: 2 m

Complémentaires

Position de montage	Verticale Horizontale
Température ambiante de fonctionnement	-60...70 °C
Plage de réglage de la température	-40...70 °C
Matière	Caoutchouc silicone
Hauteur	Externe: 110 mm
Largeur	Externe: 140 mm
Profondeur	Externe : 1,6 mm
Composition de l'appareil	6 bandes Velcro autocollantes 6 séparateurs plastique 4 écrous Telequick 4 écrous encliquetables Accessoires de fixation
Conditions d'utilisation	Une protection électrique est nécessaire Les résistances doivent être installés avec un contrôleur thermique Enveloppe étanche
Mode de fixation	Par 4 vis
Support de montage	Platine standard Velcro autocollant Rail DIN Platine de montage Telequick

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.