



Principales

Gamme	PanelSeT
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage
Application	Polyvalent Application de distribution modulaire
Type de produit ou équipement	Châssis
Nom de l'appareil	DLM
Dimensions nominales de l'armoire	-
Emplacement de montage	Avant de l'enveloppe Barreau cranté
Compatibilité de gamme	PanelSeT PanelSeT S3D Spacial Spacial S3X PanelSeT PanelSeT CRN
Composition de l'appareil	1 structure de châssis 2 couvercle de finition 1 bornier neutre/terre 2 x 16 mm ² 5 x 6 mm ² 6 faces avant avec rail DIN 35 mm
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

Matière	Acier
Couleur	Face avant : gris (RAL 7035)
Finition de la surface	Poudre de polyester
Mode de fixation	Par l'élément de fixation - à l'avant et à l'arrière avec supports emplacement
Réglage	En hauteur de 40 à 85 mm pour rail DIN
Nombre de rangées horizontales	6
Nombre total de modules de 18 mm	168
Type de plastron	Plaques pleines et découpées
Nombre de trous	6 découpes
Hauteur	953 mm
Largeur	555 mm
Profondeur	101,5 mm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises