



Principales

Gamme	Spacial
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe
Type de produit ou équipement	Porte
Application	Polyvalent
Dimensions nominales de l'armoire	-
Emplacement de montage	Façade
Compatibilité de gamme	Spacial Spacial SFX Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM
Composition de l'appareil	1 porte 2 serrure avec insert à double barre 3 mm 1 poignée éléments de fixation
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

Matière	Tôle d'acier
Couleur	Gris (RAL 7035)
Finition de la surface	Poudre époxy-polyester
Type de verrou	Serrure double barre 3 mm
Nombre de verrous	2
Réglage	Ajustable en profondeur par pas de 25 mm
Type de porte	Pleine intérieure
Ouverture de porte	Réversible
Charge maximum	15 kg/m²
Hauteur	Nominal: 2000 mm Réel: 1865 mm
Largeur	Nominal: 1000 mm Réel: 900 mm
Profondeur	19,5 mm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises