



Principales

Gamme	Actassi
Nom du produit	Actassi KDB
Type de produit ou équipement	Enveloppe 19"
Application	Câblage
Applications	Pour monter des équipements 19" Pour protéger l'équipement de connectivité réseau
Type d'extensibilité	Boîtier démontable
Equipement de support	2 montants 19" en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)
Fréquence	Porte vitrée
Type de porte	Avant vitré porte - avec serrure à clé (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °
Accessibilité	Avant Arrière
Pièces amovibles	Façade porte retirable sans outil
Couleur	Gris clair (RAL 7035)

Complémentaires

Composition de l'appareil	3 x entrées de câbles 1 x porte vitrée façade 2 x panneaux côté 2 x montants 19" façade 1 x structure démontable
Charge nominale	50 Kg statique 3 kg par unité
Face arrière	Entrée défonçable
Profil	Panneau
Nombre de découpes	1 découpecôté Entrée démontable 19" câble: haut et bas Entrée démontable 19" plaque de ventilateur: haut et bas
Mode d'installation	Mural
Matière	Tôle d'acier: structure Tôle d'acier: porte Verre securit: porte Tôle d'acier: montant 19"
Finition de la surface	Poudre époxy-polyester
Largeur	600 mm
Hauteur	485,1 mm
Profondeur	400 mm
Poids du produit	16,28 kg
Nombre de racks	9U
Région cible	Europe

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Normes	EIA-310E CEI 60297-3-100

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises