Fiche produit
Caractéristiques

NSYMPD106T
PanelSeT Accessoires - Porte partielle trans 1000x600

Principales

Gamme	PanelSeT
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe
Type de produit ou équipement	Porte partielle
Application	Application compartimentée
Dimensions nominales de l'armoire	-
Emplacement de montage	Façade
Compatibilité de gamme	PanelSeT PanelSeT SFM
Composition de l'appareil	2 entrée de serrure et insert à double barre 3 mm 1 porte partielle 2 cadre de renforcement vertical 3 charnières
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

Matière	Porte :verre Securit Porte :tôle d'acier
Couleur	Gris (RAL 7035)
Finition de la surface	Poudre époxy-polyester
Type de verrou	Serrure double barre 3 mm
Nombre de verrous	2
Type de porte	Transparent externe
Ouverture de porte	Réversible (120 °)
Hauteur	Nominal: 1000 mm Réel: 994 mm
Largeur	Nominal: 600 mm Réel: 569 mm

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.