



Principales

Gamme	Thalassa
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe
Type de produit ou équipement	Porte
Application	Polyvalent
Dimensions nominales de l'armoire	-
Emplacement de montage	Avant
Compatibilité de gamme	Thalassa Thalassa PLM
Composition de l'appareil	1 porte 1 poignée 4 crochets de fixation

Complémentaires

Matière	Polyester chargé verre
Couleur	Gris (RAL 7035)
Type de verrou	Serrure double barre 5 mm
Nombre de verrous	2
Type de porte	Pleine intérieure
Ouverture de porte	Réversible (110 °)
Hauteur	Quadrillage: 850 mm
Largeur	Quadrillage: 650 mm
Profondeur	Profondeur disponible pour porte d'armoire comprise entre : 37 mm Profondeur disponible pour fonds : 269 mm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises