



Principales

Gamme	Thalassa
Application	Renforcé pour l'extérieur
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe
Type de produit ou équipement	Toit ventilé
Application	Polyvalent
Emplacement de montage	Sur dessus de l'enveloppe
Compatibilité de gamme	Thalassa Thalassa PHD enveloppe juxtaposable
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

Matière	Acier avec traitement anticorrosion
Couleur	Gris (RAL 7035)
Finition de la surface	Poudre de polyester
Mode de fixation	Par vis et griffes (x2) - type de vis M6 - point de fixation de toit emplacement
Résistance à la corrosion	90...100 % conforming to ISO 12944 C4H
Hauteur	95 mm
Largeur	750 mm
Profondeur	620 mm
Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne détiennent une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.