



Principales

Gamme	Spacial
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe
Type de produit ou équipement	Porte
Application	Polyvalent
Dimensions nominales de l'armoire	-
Emplacement de montage	Barreau cranté Avant
Compatibilité de gamme	Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3X
Composition de l'appareil	1 porte 4 crochets de fixation 2 montants

Complémentaires

Matière	Porte :tôle d'acier
Couleur	Toutes les faces : gris (RAL 7035)
Finition de la surface	Poudre de polyester
Type de verrou	Serrure double barre 3 mm
Nombre de verrous	1
Réglage	Pas de 25 mm (sur barreaux crantés)
Type de porte	Pleine intérieure
Ouverture de porte	Réversible
Charge maximum	30 kg/m²
Hauteur	Nominal: 500 mm
Largeur	Nominal: 400 mm
Poids du produit	2,8 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises