



Principales

Gamme	Thalassa
Nom du produit	Thalassa PLS
Nom de l'appareil	PLS
Type de boîtier	Polyvalent
Catégorie	Boîtes modulables isolantes
Hauteur nominale	270 mm
Largeur nominale	270 mm
Profondeur nominale	230 mm
Installation du coffret	Mural
Composition de l'appareil	1 capot : sur l'enveloppe 1 partie arrière : sur l'enveloppe Vis de fermeture
Type de carter	Corps monobloc
Type de face avant	Couvercle haut plein
Type de verrou	Vis à fente

Complémentaires

Pièces amovibles	Cache vis de fermeture
Matière	Couvercle : polycarbonate Arrière : polyester renforcé de fibres de verre
Couleur	Corps : gris (RAL 7035)
Normes	NEMA classification 13 CEI 62208 NEMA 4X
Certifications du produit	UL

Environnement

Classe d'isolation électrique	Classe II
Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 se conformer à CEI 62262
Tenue au feu	960 °C se conformer à CEI 62208
Température ambiante de stockage	-30...70 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	25,0 cm
Largeur de l'emballage 1	29,0 cm
Longueur de l'emballage 1	29,0 cm
Poids de l'emballage 1	2,045 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------