NSYPLSC2727AG

Thalassa PLS - Boite opaque polycarbonate 27x27x23 Ral 7035





Principales

Gamme	Thalassa
Nom du produit	Thalassa PLS
Nom de l'appareil	PLS
Type de boîtier	Polyvalent
Catégorie	Boites modulables isolantes
Hauteur nominale	270 mm
Largeur nominale	270 mm
Profondeur nominale	230 mm
Installation du coffret	Mural
Composition de l'appareil	1 capot : sur l'enveloppe 1 partie arrière : sur l'enveloppe Vis de fermeture
Type de carter	Corps monobloc
Type de face avant	Couvercle haut plein
Type de verrou	Vis à fente

Complémentaires

Pièces amovibles	Cache vis de fermeture	
Matière	Couvercle :polycarbonate Arrière :polyester renforcé de fibres de verre	
Couleur	Corps : gris (RAL 7035)	
Normes	NEMA classification 13 CEI 62208 NEMA 4X	
Certifications du produit	UL	

Environnement

Classe d'isolation électrique	Classe II	
Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529	
Tenue aux chocs IK	IK09 se conformer à CEI 62262	
Tenue au feu	960 °C se conformer à CEI 62208	
Température ambiante de stockage	-3070 °C	

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	d Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises