



## Principales

Gamme	Thalassa
Nom du produit	Thalassa PLS
Nom de l'appareil	PLS
Type de boîtier	Polyvalent
Catégorie	Boites modulables isolantes
Hauteur nominale	270 mm
Largeur nominale	360 mm
Profondeur nominale	180 mm
Installation du coffret	Mural
Composition de l'appareil	1 capot : sur l'enveloppe 1 partie arrière : sur l'enveloppe Vis de fermeture
Type de carter	Corps monobloc
Type de face avant	Couvercle bas plein
Type de verrou	Vis à fente

## Complémentaires

Pièces amovibles	Cache vis de fermeture
Matière	Arrière : polyester renforcé de fibres de verre Couvercle : polyester renforcé de fibres de verre
Couleur	Corps : gris (RAL 7035)
Normes	CEI 62208 NEMA 4X NEMA classification 13
Certifications du produit	UL

## Environnement

Classe d'isolation électrique	Classe II
Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 se conformer à CEI 62262
Tenue au feu	960 °C se conformer à CEI 62208
Température ambiante de stockage	-30...70 °C

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises