

### Principales

Gamme	PanelSeT
Type de produit ou équipement	Kit de montage encastré du variateur
Catégorie d'accessoire	Accessoire de montage et de fixation
Application spécifique du produit	Process et utilitaires
Compatibilité de gamme	Altivar variateur de vitesse ATV630 Altivar variateur de vitesse ATV930 PanelSeT enveloppes SF et SM: H:>=500 mm W:>=300 mm PanelSeT coffret S3D: H:>=500 mm W:>=300 mm
Compatibilité pour Altivar Process 630-930, taille :	2
Puissance moteur kW	5,5 KW 220/240 V 7,5 KW 380/480 V 11 kW
Emplacement de montage	Mode 1: arrière de l'armoire sur platine de montage Mode 2: à l'intérieur armoire
Composition du kit	1 platine de montage avec brides et joint intégré, acier avec traitement anticorrosion. Fixation par vis et écrous 1 accessoires de fixation 1 gabarit de perçage 1 notice d'installation 1 profil de protection d'arête, plastique.




### Complémentaires

Charge permanente admissible	7,7 kg
Couleur	Gris (RAL 7035)
Hauteur	Externe: 420 mm Découpe: 375 mm
Largeur	Externe: 265 mm Découpe: 215 mm
Profondeur	Séparation de coffret mural : 22 mm
Poids du produit	1,922 kg
Services	Configuration de boitierarrière pré-percé aux dimensions requises Installation d'origine (usine) kit de montage encastré du variateur sur coffret

### Environnement

Degré de protection IP	IP55 conforme à CEI 60529
------------------------	---------------------------

### Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui