



Principales

Gamme	Spacial
Type de produit ou équipement	Kit de montage encastré du variateur
Catégorie d'accessoire	Accessoire de montage et de fixation
Application spécifique du produit	Process et utilitaires
Compatibilité de gamme	Altivar variateur de vitesse ATV630 Altivar variateur de vitesse ATV930 Spacial enveloppes SF et SM: H:>=600 mm W:>=300 mm Spacial coffret S3D: H:>=600 mm W:>=300 mm
Compatibilité pour Altivar Process 630-930, taille :	3
Puissance moteur kW	7,5 KW 220/240 V 11 KW 220/240 V 15 KW 380/480 V 18,5 KW 380/480 V 22 kW 380/480 V
Emplacement de montage	Mode 1: arrière de l'armoire sur platine de montage Mode 2: à l'intérieur armoire
Composition du kit	1 platine de montage avec brides et joint intégré, acier avec traitement anticorrosion. Fixation par vis et écrous 1 accessoires de fixation 1 gabarit de perçage 1 notice d'installation 1 profil de protection d'arête, plastique.

Complémentaires

Charge permanente admissible	14,3 kg
Couleur	Gris (RAL 7035)
Hauteur	555 Mm externe: 503 mm découpe:
Largeur	295 Mm externe: 250 mm découpe:
Profondeur	22 mm séparation de coffret mural:
Poids du produit	2,452 kg
Services	Configuration de boitierarrière pré-percé aux dimensions requises Installation d'origine (usine) kit de montage encastré du variateur sur coffret

Environnement

Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529
------------------------	-------------------------------

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui